



## 38571 GIVRO LED 10M-CW

Wąż świetlny



### DANE OGÓLNE:

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 10000

**Wysokość [mm]:** 10000

**Średnica [mm]:** 13

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 210 DC

**Moc znamionowa [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 120

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1m = 120

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek (Źródło światła):** złącze 2 PIN

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 17500$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷35

**Rodzaj przyłącza:** złącze 2 PIN

**Stopień IP:** 65

**Klasa efektywności energetycznej:** G

### INFORMACJE DODATKOWE:


- Wąż świetlny GIVRO LED zakończony jest wtykiem oraz gniazdem. Wtyk węża należy przyłączyć do gniazda przyłącza zasilającego GIVRO - PR SET lub gniazda innego odcinka węża

## 38571 GIVRO LED 10M-CW

### Wąż świetlny

GIVRO LED, który został przypięty do zasilania. Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka węży GIVRO LED o różnych długościach. Wolne gniazdo odcinka węża, do którego nie został przyłączony kolejny odcinek należy zaślepić dołączoną zaślepką. Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości do max 100 metrów.

- Wąż świetlny GIVRO LED posiada wyznaczone miejsca do cięcia co metr. Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia. Samodzielnie stosować można tylko część zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP. Nie należy łączyć ciętych odcinków węża w jakikolwiek inny sposób.
- Do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostępne w ofercie Kanlux.



## 38571 GIVRO LED 10M-CW

Wąż świetlny

### AKCESORIA

|                                                                                     |                       |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38590                                                                               | GIVRO - PR SET        | Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).                     |
|    |                       |                                                                                                  |
| 38593                                                                               | GIVRO-PR SET W/O PLUG | Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). |
|    |                       |                                                                                                  |
| 38592                                                                               | GIVRO - HOLDER        | Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).                                     |
|  |                       |                                                                                                  |
| 38591                                                                               | GIVRO - END CAP       | Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).                                  |
|  |                       |                                                                                                  |